

Fiche technique

StoJet P 214

Injecteur de perçage 13 mm pour résine
d'injection époxydique et polyuréthane



Caractéristiques

- Application**
- tubulure de remplissage pour réparation hautement résistante et dilatable de fissure par injection dans le génie civil et le bâtiment
 - en cas de fissures sèches, humides, mouillées et conductrices d'eau conformément à EN 1504-5

- Propriétés**
- Très bonne étanchéité dans le trou percé
 - Joint en caoutchouc double
 - Pression d'appui réglable - également adaptée pour les bétons moins robustes

Support

- Exigences**
- Pour le comblement, nettoyer et poncer le support en béton dans la zone de la fissure. Nettoyer la fissure au moyen d'un aspirateur industriel ou par soufflage à air comprimé sans huile.
- Niveau d'humidité de la fissure, des bords et des flancs de fissure « sec » conformément à EN 1504-5.

Mise en œuvre

Fiche technique

StoJet P 214

Application

Perçer des canaux de perçage de Ø 14 mm à un angle de 45 ° par rapport à la surface du béton, de chaque côté de la fissure.

Écart des trous de la fissure et le long du parcours de la fissure : moitié de l'épaisseur de l'élément de construction.

Après nettoyage des canaux de perçage, insérer les injecteurs de perçage P 214 dans les trous et fixer en serrant les écrous.

Si nécessaire, combler la fissure. Monter les écrous et raccords d'injection.

Conformément aux exigences, remplir intégralement la fissure avec de la résine d'injection polyuréthane ou époxy.

Après durcissement du matériau de remplissage, casser la partie supérieure de l'injecteur au moyen d'un marteau et au niveau du point de rupture prémarqué et retirer la partie supérieure.

adapté pour les matériaux de remplissage suivants : StoJet IHS, StoJet PU VH 200, StoJet PIH 200

Observer une pression d'application de 200 bars max., pression max. d'application en lien avec la résistance du béton.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Les instructions de mises en œuvre générales se trouvent sur le site www.stoag.ch.

Livraison

Emballage Carton

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
14224-001	StoJet P 214	Carton de 75 Pièce(s)

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Injecteur

Fiche technique

StoJet P 214

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch